


**KOMET®-kääntöterä, BK8430, merkintä tyyppi W83: 44-030****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236535 44-030 |
| GTIN | 4047109199835 |
| Tuoteluokka | 24Q |

Kuvaus**Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.

Käytettäessä KUB Quatronia® 235500 – 235505 syöttöarvot on puolitettava.

tyyppi: ST1400

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 120508

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,25 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| merkintä | 44-030 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,25 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Laji | BK8430 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| tyyppi | ST1400 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 300 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 160 m/min | M |
| märkä enintään | soveltuu | | |