


 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W83: 44-130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236576 44-130
GTIN	4047109229648
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

tyyppi: Inox

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 120508

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	44-130
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7935
tyyppi	Inox

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		