

**KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W83: 32-210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236554 32-210
GTIN	4047109085596
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsovaukseen!**

tyyppi: Alu

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 090408

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	32-210
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7710

tyyppi	Alu
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
CuZn	soveltuu	300 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		