


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 4×D, Ø DC m7: 17mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236601 17     |
| GTIN         | 4047109194274 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

**Kuvaus**
**Malli:**

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

**Käyttö:**

- Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236609.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

ABS<sup>®</sup>-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Terien lkm Z          | 1                    |
| Hyötypituus $L_1$     | 68 mm                |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| ISO-koodi-kääntöterä  | SOGX 050204 12-...   |

|   |  |
|---|--|
| varren $\varnothing D_s$                | 20 mm                                  |
| Varren pituus $L_s$                     | 50 mm                                  |
| Sarja                                   | KUB Pentron®                           |
| Nimellis- $\varnothing D$               | 17                                     |
| Ulkonema $L_A$                          | 85 mm                                  |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4xD                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP  |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm      | 211750 0,6  |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1                            | 239652 6IP1 |