

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W83: 18-130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236573 18-130
GTIN	4047109103436
Tuoteluokka	24Q

Kuvaus**Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.

tyyppi: ST1400

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 060306

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	18-130
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK8425
tyyppi	ST1400

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		