



## KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG0706, DBC, Nimellis-Ø D: 28mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	239805 28
GTIN	
Tuoteluokka	27E

### Kuvaus

#### Malli:

Kalvinpäät, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä  $\mu$ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpöreikien poraamiseen 5×D saakka.

Geometrinen **ASG0706**, leikkauskulma 8°+ 45°.

**Pohja- ja lämpöreikien poraamiseen.**

#### Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

### Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm/kierr,
Nimellis-Ø D	28 mm
Terien lkm Z	6
Terän pituus l <sub>1</sub>	6 mm
Pään pituus l	25 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	27 – 34,99

Pinnoitus	DBC
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		