



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 Cermet ASG3000, DST, Nimellis-Ø D: 22 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239811 22
GTIN	4047109229174
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7**.

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpireikien poraamiseen $5 \times D$ saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ja ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja lämpireikien poraamiseen.**

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

Sisjäähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 22 – 26,99

Terän pituus l_1 : 6 mm

Pään pituus l : 20 mm

Terien l_{km} Z: 6

Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	22 mm
--------------	-------

Terien lkm Z	6
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,8 mm/kierr,
Terän pituus l ₁	6 mm
Pään pituus l	20 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	22 – 26,99
Pinnoitus	DST
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
GGG	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		