



## LED-tarkastusvalaisin, paristo, Valaisinpään Ø: 25mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081421 25     |
| GTIN         | 2050001694911 |
| Tuoteluokka  | 08C           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin lujatekoiset tarkastusvalaisimet **massiivista alumiinia**, LED-valaisinpää. Paristokahva sekä joustovarsi, roiskeveesisuojattu. 1x tarkastuspeili INOX 40x65 mm rikkoutumaton.

### Tekninen kuvaus

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                    | LR6               |
| Valovirta                        | 180 lm            |
| Tuotenro, paristot/akut          | 081559 LR6        |
| ATEX-vyöhyke                     | ei                |
| Kokonaispituus                   | 600 mm            |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2                 |
| Pään Ø                           | 25 mm             |
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Heijastuskulma | 100 astetta       |
| Tuotetyyppi    | Tarkastusvalaisin |

---

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi SL760             | 081560 SL760 |
| Magneettijalusta  | 081413       |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6         | 081561 LR6   |
| Peilisarja LED-tarkastusvalaisimeen/konepajavalaisimeen2 osaa | 081427       |