

Garant**TKM-kalvinpää HPC H7 INOX Läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø D: 24mm****Tilautustiedot**

Tilausnumero	239730 24
GTIN	4045197576118
Tuoteluokka	23A

Kuvaus**Malli:**

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä **valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7**. Sovellukseen mukautettu terägeometria.

Pyörintätarkkuus $\leq 5 \mu\text{m}$ (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.

Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:**Läpireikiä varten.**

HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L_1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710–239720).

Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Kiinnityskoko: 20 mm

Terän pituus l_1 : 14 mm

Pään pituus l: 26 mm

Terien lkm Z: 8

Syöttö f INOXissa $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,5 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f INOXissa $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,5 mm/kierr,
Terän pituus l_1	14 mm

Nimellis-Ø D	24 mm
Kiinnityskoko	20 mm
Pään pituus l	26 mm
Terien lkm Z	8
Avainkoko	16 mm
Sarja	TopCut
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	kyllä
Semi-Standard	kyllä
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	M
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		