

Garant**Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjäähd. pitkä, Tyyppi: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239745 16
GTIN	4045197593252
Tuoteluokka	23A

Kuvaus**Malli:**

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Huomautus:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 17,21 - 21,2 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 21,21 - 25,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

Hyötypituus L₁: 105 mm

Varren Ø D₅ h6: 20 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 15 Nm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	105 mm
sopii läpireiän Ø:lle	17,21 - 21,2 mm
sopii pohjareiän Ø:lle	21,21 - 25,2 mm
Varren Ø D ₅ h6	20 mm
Suosittelut kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	160 mm
Sarja	TopCut

Sisäjäähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike