



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 Cermet ASG4000, DST, Nimellis-Ø D: 20 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239816 20
GTIN	4047109236554
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7**.
 Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4.
 Läpireikien poraamiseen 5xD saakka.
 Geometrinen **ASG4000**, suorahampainen, leikkauskulma 25°.
 Erityisesti **teräsmateriaalien läpireikäporauksille**.

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat läpiporauksia.**

Sisäjähdytys: kyllä
 pitimelle nro 239880 - 239940: 20 – 21,99
 Terän pituus l_1 : 6 mm
 Pään pituus l : 20 mm
 Terien lkm Z: 6
 Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,8 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	20 mm
--------------	-------

Terän pituus l_1	6 mm
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ pitimelle nro 239880 - 239940	0,8 mm/kierr, 20 – 21,99
Pään pituus l	20 mm
Terien lkm Z	6
Pinnoitus	DST
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs $< 500 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	180 m/min	P
Teräs $< 750 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	160 m/min	P
Teräs $< 900 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	140 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		