



## KOMET® REAMAX® TS -kalvinpää H7 Cermet ASG3000, DST, Nimellis-Ø D: 30mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	239811 30
GTIN	4047109236615
Tuoteluokka	27E

### Kuvaus

#### Malli:

Kalvinpäät, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä  $\mu$ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpöreikien poraamiseen 5×D saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ja ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja lämpöreikien poraamiseen.**

#### Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

### Tekninen kuvaus

Terän pituus $l_1$	6 mm
Syöttö $f$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/kierr,
Terien lkm Z	6
pitimelle nro 239880 - 239940	27 – 34,99
Pään pituus $l$	25 mm

Nimellis-Ø D	30 mm
Pinnoitus	DST
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	P
GGG	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		