



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 Cermet ASG4000, DST, Nimellis-Ø D: 22 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 239816 22 |
| GTIN | 4047109236196 |
| Tuoteluokka | 27E |

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpireikien poraamiseen 5×D saakka.

Geometrinen **ASG4000**, suorahampainen, leikkauskulma 25°.

Eryteisesti **teräsmateriaalien lämpireikäporauksille.**

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpireikäporauksia.**

Sisäjähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 22 – 26,99

Terän pituus l_1 : 6 mm

Pään pituus l : 20 mm

Terien lkm Z: 6

Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|-------|
| Nimellis-Ø D | 22 mm |
|--------------|-------|

| | |
|---|------------------------|
| Terän pituus l_1 | 6 mm |
| pitimelle nro 239880 - 239940 | 22 – 26,99 |
| Terien lkm Z | 6 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,8 mm/kierr, |
| Pään pituus l | 20 mm |
| Pinnoitus | DST |
| Poraustoleranssi | H7 |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| märkä enintään | soveltuu | | |