

**Garant****TKM-kalvinpää HPC H7 INOX Läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø D: 26mm****Tilautustiedot**

Tilausnumero	239730 26
GTIN	4045197700278
Tuoteluokka	23A

**Kuvaus****Malli:**

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä **valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7**. Sovellukseen mukautettu terägeometria.

**Pyörintätarkkuus  $\leq 5 \mu\text{m}$  (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.**

Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

**Käyttö:****Läpireikiä varten.**

HPC-/HSC-kalvintaan.

**Huomautus:**

**Käytettävissä oleva kokonaispituus** =  $L_1$  (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710–239720).

Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Kiinnityskoko: 20 mm

Terän pituus  $l_1$ : 14 mm

Pään pituus l: 26 mm

Terien lkm Z: 8

Syöttö f INOXissa  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,5 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskoko	20 mm
Terän pituus $l_1$	14 mm

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm/kierr,
Pään pituus l	26 mm
Terien lkm Z	8
Nimellis-Ø D	26 mm
Avainkoko	16 mm
Sarja	TopCut
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjäähdytys	kyllä
Semi-Standard	kyllä
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	M
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		