



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 Cermet ASG3000, DST, Nimellis-Ø D: 32 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239811 32
GTIN	4047109236639
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpireikien poraamiseen 5×D saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ja ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja lämpireikien poraamiseen.**

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

Sisäjäähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 27 – 34,99

Terän pituus l_1 : 6 mm

Pään pituus l : 25 mm

Terien lkm Z: 8

Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$: 1,2 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
--------------	---

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	1,2 mm/kierr,
Pään pituus l	25 mm
Nimellis-Ø D	32 mm
Terän pituus l ₁	6 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	27 – 34,99
Pinnoitus	DST
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
GGG	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		