

## Pyörösilmukka oranssi 10 000 kg, Hyötypituus: 2m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086285 2
GTIN	2050001735928
Tuoteluokka	08Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

**Käyttö:**

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

**Huomautus:**

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus	2 m
Ympärysmitta	4 m
Silmukkaleveys	91 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	10000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	8000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	20000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	14000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	10000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka