



## KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 Cermet ASG3000, DST, Nimellis-Ø D: 40 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	239811 40
GTIN	4047109236677
Tuoteluokka	27E

### Kuvaus

#### Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä  $\mu$ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpireikien poraamiseen 5×D saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ja ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja lämpireikien poraamiseen.**

#### Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

Sisjäähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 35 – 41,99

Terän pituus  $l_1$ : 6 mm

Pään pituus  $l$ : 25 mm

Terien lkm Z: 8

Syöttö  $f$  teräksessä  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 1,2 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
--------------	---

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/kierr,
Pään pituus l	25 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	35 – 41,99
Terän pituus l <sub>1</sub>	6 mm
Nimellis-Ø D	40 mm
Pinnoitus	DST
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	P
GGG	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		