

**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä