

**CNMG 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 180 - 590 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 590 m/min
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä