

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SM

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä