

**Garant****CNMG 09T308, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 09T308 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä