


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 4×D, Ø DC m7: 31mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	236601 31
GTIN	4047109198838
Tuoteluokka	24P

## Kuvaus

### Malli:

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

### Käyttö:

- Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236609.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

### Huomautus:

ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Hyötypituus $L_1$	124 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408 32-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)

varren $\varnothing D_s$	40 mm
Varren pituus $L_s$	68 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis- $\varnothing D$	31
tuuma- $\varnothing$	1 7/32 tuuma
Ulkonema $L_A$	148 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP