

**CNMG 120404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120404 CA6525 Laji: CA6525  
lastunmurtaja: MQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä