

**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WP
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 590 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä