



## LED-otsalamppu, Tyyppi: H7R.2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Tuoteluokka	04B

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukkaat ja tehokkaat LED-otsalamput. **Voimakas valo**, kohdistettava ja portaattomasti himmennettävä. Useita valotiloja.

Uudelleenladattava. Mukana Li-ioniakku ja USB-latauslaite.

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

### Tekninen kuvaus

Sisältää vyölaukun	ei
Valokeilan laajuus	50 - 160 m
akun jännite	3,7 V
Valaisuaika	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Valovirta	20 - 300 lm
Paino	165 g
Valmistajamerkintä	H7R.2
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Smart Light Technology (SLT)	kyllä
Akkukapasiteetti	1,4 Ah
Pään Ø	35 mm
Nopea tarkennus	kyllä
IP-suojaluokka	IP X6
ATEX-vyöhyke	ei
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
himmennettävä valaistus	kyllä
Tuotetyyppi	Otsavalaisin