

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 100mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972454 100
GTIN	4069515000208
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	650 mm
Paino	15 kg
Hyötysyvyys G	24
Hyötysyvyys	600 mm
Käyttöalue	Työkalukaappi
Etukorkeus	100 mm
Hyötyleveys G	26
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24

Hyötykorkeus	75 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko