

Pyörösilmukka oranssi 10 000 kg, Hyötypituus: 3m



Tilaustiedot

Tilausnumero	086285 3
GTIN	2050001735935
Tuoteluokka	08Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Tekninen kuvaus

Ympärysmitta	6 m
Hyötypituus	3 m
Silmukkaleveys	91 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	10000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	8000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	20000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	14000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	10000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka