

Merkintälaite, Tyyppi: LM640CB



Tilaustiedot

Tilausnumero	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Tuoteluokka	08U

Kuvaus

Malli:

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava li-ioni-akku, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä. Tekstimerkinnät helposti matkalla. Edistyksellinen, kompakti ja monipuolinen merkintälaite. LabelManager Executive 640 CB soveltuu sekä D1-standardi- että erittäin suorituskykyisille nauhoille, joiden leveys on 6–24 mm ja joita on saatavana eri värisinä ja mallisina. Kokeile LabelManager Executive 640 CB:n avulla tekstimerkintöjen helppoutta matkan päällä. Liikkuville ammattilaisille suunnitellun ladattavan litiumioniakun ja kompaktin muotoilun ansiosta etikettien luominen on helppoa missä tahansa. Kuvioitu kahva tarjoaa käyttömukavuutta myös pitkäaikaisessa käytössä ja kuvastaa sitoutumistamme erinomaiseen ergonomiaan. LabelManager Executive 640 CB:n korkearesoluutioinen näyttö on erittäin hyvin luettavissa, ja valikoiden navigointi on intuitiivista ja selkeää, joten järjestelmä asettaa uuden standardin etikettien luomiselle ja muokkaamiselle. Lisäksi LabelManager Executive 640 CB:n käyttäjäystävällinen toiminta ja kaksi liitännävaihtoehtoa, kuten Bluetooth Low Energy -teknologia ja USB-C, mahdollistavat yksilöllisten etikettien lähes rajattoman* tallentamisen DYMO-mobiili- ja työpöytäohjelmistosovellusten kautta. Tämä tehostaa työnkulkua ja eliminoi tarpeen yhdistää laite. LabelManager Executive 640 CB tarjoaa vertaansa vailla olevaa tehokkuutta ja tarkkuutta merkintätehtäviin, työskenteletpä sitten työpöydän ääressä tai kentällä. Laite on yhteensopiva

D1-standardi- ja erittäin suorituskykyisten nauhojen kanssa, joiden leveys on 6–24 mm. Helppo liikkuvuus ladattavan litiumioniakun ansiosta. Tilaa säästävä muotoilu, kompaktit mitat ja kuvioitu pinta ergonomista otetta varten. Suuri, korkearesoluutioinen värinäyttö (240×320 pikseliä) takaa erinomaisen luettavuuden. Kaksi liitännävaihtoehtoa USB-C- ja Bluetooth Low Energy -teknologian kautta, joten laitteita ei tarvitse yhdistää. Käytännöllisesti katsoen rajaton* etikettien tallennuskapasiteetti DYMO LabelManager Executive Connect -sovelluksen ja DYMO Connect for Desktop -ohjelmiston avulla. Suora pääsy DYMO LabelManager Executive Connect -sovellukseen ja DYMO Connect for Desktop -ohjelmistoon. Suora yhteensopivuus useiden laitteiden (PC, Mac, älypuhelin ja tabletti) ja käyttöjärjestelmien (Android/iOS) kanssa. Täysvärikosketusnäyttö, tulostaa myös grafiikkaa, viivakoodeja ja logoja 300 dpi:n tarkkuudella. USB-C-liitäntä ja Bluetooth.

Tunnus:

Päivämäärä ja kellonaika, sarjanumerointi (automaattinen numerointi), viivakoodi (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automaattinen sammutus, pystysuuntainen tulostus, peilitulostus, esikatselu, WYSIWYG-näyttö, zoomaus, QR-koodi liitetyn ohjelmiston kautta. Kirjasintyyli: normaali, lihavoitu, kursiivi, ääriiviivat, varjostus, lihavoitu+kursiivi ja niiden yhdistelmät sekä alleviivaus. Kirjasinkoot: 8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt. Tulostettavia rivejä enintään: 5 Tulostusjärjestelmä: lämpösiirtomenetelmä. Resoluutio: 180 dpi Kielet: tšekki, tanska, saksa, viro, englanti, espanja, ranska, italia, latvia, liettua, unkari, hollanti, norja, puola, portugali, romania, slovakki, suomi, ruotsi, turkki

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet. LabelManager-merkintälaite 1× D1-standardinauha Ladattava akku USB-C-kaapeli (USB-C - USB-C) Pikaohje

Huomautus:

Asennettavissa eri kieliversioita. Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.

Tekninen kuvaus

Tekstirivien lkm	5
Tyylien lukumäärä	12
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	LabelManager™ Executive 640 CB
Korkeus	75 mm
Leveys	150 mm
Erytisominaisuus	Bluetooth

Erityisominaisuus	USB-C
Pituus	185 mm
Nauhan katkaiseva malli	automaattinen
Näppäimistön malli	QWERTZ
Kirjasinkokoja	9
sopiva merkintänauhakasetti	D1
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6...24 mm
Paino sisältää akun	695 g
Tuotetyyppi	Merkintälaite