



Työtilavalaisin PLANONLIGHT LED, Tehonkulutus: 66W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081350 66
GTIN	2050001688941
Tuoteluokka	04E

Kuvaus

Malli:

Käänteentekevä työtilavalaisin, uusinta LED-teknologiaa. Lähes **kaksinkertainen valovoima** verrattuna tähänastisiin valaisinjärjestelmiin, **erinomainen yksityiskohtien ja kontrastien erotus**.

Minimaalisen 28 mm:n korkeuden ansiosta PLANONLIGHT LED säästää tilaa lähes jokaisessa työtilassa.

- **Erinomainen valaisuvoima koko pinnalle.**
- **Erittäin suuri valaistusteho, joka vastaa päivänvaloa, ei kuitenkaan häikäise ja toimii värisemättä, ei stroboskooppi-ilmiötä.**
- **Portaattomasti himmennettävä (muuntaja ei sisälly toimitukseen).**
- **Upotustiivis (IP68) aggressiivisissäkin emulsioissa (IP69K).**
- **Erittäin helppo puhdistaa – sileä pinta ja alhainen pintalämpötila (enint. 10 °C ympäristön lämpötilaa suurempi).**
- **Täysin huoltovapaa.**
- **Sertifioitu UL-standardien mukaisesti – sopii eri maiden sähköjärjestelmiin.**
- **Helppo asentaa jälkikäteen itse.**
- **Liitántä suoraan M12-konepistokkeella tai mukana toimitetulla liitántäkaapelilla**

Toiminto:

IP69K: Suojaus paineistetun veden sisääntunkeutumiselta (painevesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Huomautus:**Käyttöjännite 24 V DC – liitäntä suoraan verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) tuhoaa valaisimen!**

Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.

Tekninen kuvaus

Lamppu	LED-moduuli
Valovirta	6000 lm
Valaisukulma kiinteä	120 astetta
Paino	5200 g
Tehonkulutus	66 W
Lämpötila-alue	-20 - 55 °C
Kokonaiskorkeus	28 mm
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Väriämpötila	6500 K
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	771 mm
Kokonaisleveys	171 mm
IP-suojaluokka	IP 69K
Valmistajamerkintä	20294
Tuotetyyppi	Koneen valot

Tarvikkeet

Himmennettävä muuntaja 230 V / 24 V 100 W	081376
PLANONLIGHT LED -valaisimen muuntaja 24 V / 24 W	081375
PLANONLIGHT LED -valaisimen pidike, kuulanivel	081380