


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 5×D, Ø DC m7: 33,2mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236602 33,2   |
| GTIN         | 4047109201835 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

**Kuvaus**
**Malli:**

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Käyttö:**

- Hankaliin työtilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236609.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

**Huomautus:**

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hyötypituus $L_1$        | 170 mm |
| Terien lkm Z             | 1      |
| varren $\varnothing D_s$ | 40 mm  |

|   |  |
|---|--|
| ISO-koodi-kääntöterä                    | SOGX 110408 38-...                     |
| Kääntöterä-ruuvisarja                   | 239652 15IP1 (2,8 Nm)                  |
| Varren pituus L <sub>s</sub>            | 68 mm                                  |
| Sarja                                   | KUB Pentron®                           |
| Nimellis-Ø D                            | 33,2                                   |
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 195 mm                                 |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|  |              |
|--|--------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP  |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm       | 211750 2,8   |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1                            | 239652 15IP1 |