

**KOMET® REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000, TiN, Nimellis-Ø D: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239826 28
GTIN	4047109236264
Tuoteluokka	27E

Kuvaus**Malli:**

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpöreikien poraamiseen $5 \times D$ saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja lämpöreikien poraamiseen.**

Sopii hakkaavaan leikkuuseen.

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpöreikien porauksia.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	6
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/kierr,
Terän pituus l_1	6 mm
Nimellis-Ø D	28 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	27 – 34,99

Pään pituus l	25 mm
Pinnoitus	TiN
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	M
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		