


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 5×D, Ø DC m7: 30mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	236602 30
GTIN	4047109190498
Tuoteluokka	24P

## Kuvaus

### Malli:

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

### Käyttö:

- Hankaliin työtilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236609.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

### Suositus:

**Alkuporauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

### Huomautus:

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 09T308 28-...

Hyötypituus L <sub>1</sub>	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	30
Ulkonema L <sub>A</sub>	173 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP6	239652 8IP6