

Garant GRIDLINE

Reikäseinäpystykaappi, leveys 30G umpilevypariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942111 2000
GTIN	4069515001021
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Sisäpuolelta vahvistetut saranaovelliset reikäseinäpystykaapit, ulosvedettävät reikäseinät, 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on nastasynterilukko. Itsekantavat ulosvedettävät pystykaapit, □ 9×9 mm, rei'itys 37 mm:n välein GARANT easyFix-koukkujen ja -pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 25 mm:n välein. Reikäseinät kulkevat teleskooppikiskoilla. Kantavuus vetolaatikkoa kohti 80 kg.

Keskeltä jaettu kaappi, □ jossa on 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein GARANT easyFix -koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. Hyötypinta molemmilla puolilla ulosvedettävää pystykaappia kohti 1,54 m².

Pintakäsittely:

Vakiokehys ja vetolaatikat vaaleanharmaat RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sopivat tarvikkeet, kuten esimerkiksi GARANT easyFix -koukut ja pitimet löytyvät ryhmästä 95. Muita reikäseinän vetolaatikoita ei voi asentaa.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Paino	116 kg
Syvyys	500 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys G	30
Leveys	750 mm
Malli	Reikäseinä-pystykaappi
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	456 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1692 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	80 kg
Lokeroalustojen määrä	5
Ulosvetoseinien lukumäärä	1
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Pystykaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/942111-2000>