


KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, lyhyt, kalvinpään Ø:lle D: 27-34,99mm

Tilastiedot

Tilausnumero	239930 27-34,99
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus
Malli:

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella < 3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Sopii:

Kalvinpää nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.
Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Tekninen kuvaus

kiintoavain nro 239901	AV 8
kalvinpään Ø:lle D	27 - 34,99 mm
Ulottuma A	120 mm
Kokonaispituus L _{ges}	176 mm
Käyttöavain nro 239902	AV 3 (5 Nm)
Varren pituus L _s	56 mm
Kiinnityspultti nro 239900	4
Varren Ø D _s h6	25 mm
varren malli	lyhyt
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Phillips-BIT

Tarvikkeet

Kiinnityspultit Tyyppi 4

239900 4

Avain kiinnityspulteille Käyttö SW8

239901 SW8