


KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, lyhyt, kalvinpään Ø:lle D: 35-41,99mm


Tilastiedot

Tilausnumero	239930 35-41,99
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella < 3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Sopii:

Kalvinpäät nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain. Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Tekninen kuvaus

Varren pituus L _s	56 mm
kalvinpään Ø:lle D	35 - 41,99 mm
kiintoavain nro 239901	SW10
Kokonaispituus L _{ges}	176 mm
Käyttöavain nro 239902	AV 3 (6 Nm)
Kiinnityspultti nro 239900	5
Ulottuma A	120 mm
Varren Ø D _s h6	25 mm
varren malli	lyhyt
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Phillips-BIT

Tarvikkeet

Kiinnityspultit Tyyppi 5

239900 5

Avain kiinnityspulteille Käyttö SW10

239901 SW10