



KOMET Reamax® TS -pidin Lieriövarsi, lyhyt, kalvinpään Ø:lle D: 18-19,99mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Sopii :

Kalvinpää nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.

Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulottuma A: 80 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 130 mm

Varren pituus L_s : 50 mm

Varren Ø D_s h6: 20 mm

Kiinnityspultti nro 239900: 1

kiintoavain nro 239901: SW5

Tekninen kuvaus

Käyttöavain nro 239902	8 IP (1,5 Nm)
Ulottuma A	80 mm
Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
kalvinpään Ø:lle D	18 - 19,99 mm
Kiinnityspultti nro 239900	1
Varren pituus L_s	50 mm
kiintoavain nro 239901	SW5
Varren Ø D_s h6	20 mm

varren malli	lyhyt
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Tarvikkeet

Kiinnityspultit Tyyppi 1	239900 1
Avain kiinnityspulteille Käyttö SW5	239901 SW5