



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000, TiN, Nimellis-Ø D: 20 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 239826 20 |
| GTIN | 4047109229273 |
| Tuoteluokka | 27E |

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Läpireikien poraamiseen 5xD saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja läpireikien poraamiseen.**

Sopii hakkaavaan leikkuuseen.

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat läpiporauksia.**

Sisäjähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 20 – 21,99

Terän pituus l₁: 6 mm

Pään pituus l: 20 mm

Terien lkm Z: 6

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,8 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|---|
| Terien lkm Z | 6 |
|--------------|---|

| | |
|---|------------------------|
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,8 mm/kierr, |
| Pään pituus l | 20 mm |
| Terän pituus l ₁ | 6 mm |
| Nimellis-Ø D | 20 mm |
| pitimelle nro 239880 - 239940 | 20 – 21,99 |
| Pinnoitus | TiN |
| Poraustoleranssi | H7 |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 120 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 70 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | M |
| CuZn | soveltuu | 100 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |