


**KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, pitkä, kalvinpään Ø:lle D:
18-19,99mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	239940 18-19,99
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus
Malli:

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella <3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Sopii:

Kalvinpää nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.
Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Tekninen kuvaus

Ulottuma A	140 mm
Varren pituus L _s	50 mm
Käyttöavain nro 239902	8 IP (1,5 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	205 mm
Kiinnityspultti nro 239900	1
kiintoavain nro 239901	SW5
kalvinpään Ø:lle D	18 - 19,99 mm
Varren Ø D _s h6	20 mm
varren malli	pitkä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Tarvikkeet

Avain kiinnityspulteille Käyttö SW5

239901 SW5

Kiinnityspultit Tyyppi 1

239900 1