


**KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, pitkä, kalvinpään Ø:lle D: 20-21,99mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	239940 20-21,99
GTIN	
Tuoteluokka	27E

**Kuvaus**
**Malli:**

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella <3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

**Sopii:**

Kalvinpää nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Toimituksen sisältö:**

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.  
Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

**Tekninen kuvaus**

kalvinpään Ø:lle D	20 - 21,99 mm
kiintoavain nro 239901	SW5
Kiinnityspultti nro 239900	2
Varren pituus L <sub>s</sub>	50 mm
Ulottuma A	140 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	205 mm
Käyttöavain nro 239902	AV 2,5 (2,5 Nm)
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
varren malli	pitkä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

---

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Tyyppi 2

239900 2

Avain kiinnityspulteille Käyttö SW5

239901 SW5