

 KOMET**KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, pitkä, kalvinpään Ø:lle D: 22-26,99mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239940 22-26,99
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus**Malli:**

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella <3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Sopii:

Kalvinpää nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.
Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Tekninen kuvaus

kiintoavain nro 239901	SW6
Varren pituus L _s	50 mm
Kokonaispituus L _{ges}	225 mm
Ulottuma A	160 mm
Kiinnityspultti nro 239900	3
Käyttöavain nro 239902	AV 3 (4 Nm)
kalvinpään Ø:lle D	22 - 26,99 mm
Varren Ø D _s h6	20 mm
varren malli	pitkä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Tarvikkeet

Avain kiinnityspulteille Käyttö SW6

239901 SW6

Kiinnityspultit Tyyppi 3

239900 3