



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000, TiN, Nimellis-Ø D: 25 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239826 25
GTIN	4047109229303
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpireikien poraamiseen 5xD saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja lämpireikien poraamiseen.**

Sopii hakkaavaan leikkuuseen.

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

Sisäjähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 22 – 26,99

Terän pituus l₁: 6 mm

Pään pituus l: 20 mm

Terien lkm Z: 6

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,8 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

pitimelle nro 239880 - 239940	22 – 26,99
-------------------------------	------------

Pään pituus l	20 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,8 mm/kierr,
Terien lkm Z	6
Terän pituus l ₁	6 mm
Nimellis-Ø D	25 mm
Pinnoitus	TiN
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	M
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		