


**CNMG 120412, Laji: CA4515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120412 CA4515 Laji: CA4515  
lastunmurtaja: STD  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 7 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 110 - 360 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 360 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 7 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	STD
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	K

Laji	CA4515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä