


**CNMG 120408, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120408 SW05 Laji: SW05  
lastunmurtaja: MU  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	Ti
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
lastunmurtaja	MU
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,35 mm/kierr,

Laji	SW05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä