

**CNMG 120404, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 SW05 Laji: SW05
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	Ti
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MU
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min

Laji	SW05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä