

**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	WQ
Syöttö f	0,14 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä