

**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250211 CA510 |
| GTIN | 4960664697045 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 450 m/min |
| lastunmurtaja | WQ |
| Syöttö f | 0,14 - 0,5 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 3 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Laji | CA510 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä