

Garant**GARANT Vap Tap -konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS/E 6H, Höyrytetty, M-LH: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132802 M6
GTIN	4069515001939
Tuoteluokka	13V

Kuvaus**Malli:**

GARANT Vap Tap yleiskäyttöiset kierretapit - vasenkätinen kierre, prosessivarma käyttö lukuisille eri materiaaleille. Optimoitu **kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä** kierteissä. Tehokas **HSS-E terämateriaali**, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa **kulutuksenkestävyyttä. Pinta höyrytetty**, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierteen syvyys	18 mm
Kierteennousu	1 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	6 mm
Kierretyyppi	M-LH
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	5 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastuava aine	HSS E

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	Höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu