



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236603 14
GTIN	4047109208179
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: D – 0,1 / + 0,3

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D _s	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 040204 10-...
Hyötypituus L ₁	56 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	14
Ulkonema L _A	83 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP	674252 5IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 5IP1	239652 5IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,38 Nm	211750 0,38