


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 19mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	236603 19
GTIN	4047109181472
Tuoteluokka	24P

## Kuvaus

**Malli:**
**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,3

**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

**Huomautus:**

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

## Tekninen kuvaus

Hyötypituus $L_1$	76 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060206 18-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis- $\varnothing D$	19
tuuma- $\varnothing$	3/4 tuuma

Ulkonema L <sub>A</sub>	108 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0