

**CNMG 120416, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250216 CA6525 |
| GTIN | 4960664471379 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

CNMG 120416 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MS
Lastuamissyvyys a_p : 0,7 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 220 m/min |
| Pääkäyttöalue | M |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Syöttö f | 0,1 - 0,35 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,7 - 4 mm |
| Nirkon säde | 1,6 mm |
| lastunmurtaja | MS |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | CA6525 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |